

Garant**Yhdistelmäweldonistukka, kapea Muoto ADB, SK 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300422 6
GTIN	4045197287601
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

· **Poraustoleranssi D₁ H4:ssä (tarkempi kuin DIN).**

Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!). RFID/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa on lieriövarsi standardien DIN 1835 B, muoto B + E, ja DIN 6535, muoto HB + HE, mukaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuulanivelkiinnitysruuvin **Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille** ja läpiporatun lukitusruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, varakiristysruuvi 309905 M6, 309905 M8.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ø D ₂	13 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₃	18 mm
Ulko-Ø D	28,33 mm
Sovitin	SK 40 A = 100

Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
	308801 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M

308670 40M

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308615 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40