

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	10 mm
Varren koko	20 mm
ISO-koodi pidin	SVVCN 2020K16
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	31 mm
Aluslevy	269005 8
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500