

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261317 25/16 |
| GTIN | 4045197653949 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Ruuvi aluslevylle | 269013 2 |
| Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄ | 12,5 mm |
| Neutraalien pidinten kokonaispituus L | 150 mm |
| ISO-koodi pidin | SVVCN 2525M16 |
| Sopiva kääntöterä | VC.. 1604.. |
| Neutraalien pidinten ulottuma L ₁ | 38 mm |
| Terän koko | 16 mm |
| Varren koko | 25 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 |
| Aluslevy | 269005 8 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Neutraali |
| Sisäjähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 72,5 astetta |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö | Tasosorvaus |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2 | 269013 2 |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22 | 269028 22 |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2 | 269028 2 |
| Aluslevy Tyyppi 8 | 269005 8 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |