

**LOCTITE****pikaliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 454**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083352 454
GTIN	5010266454160
Tuoteluokka	04L

## Kuvaus

### Malli:

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

### Käyttö:

Yleispikaliima-**geeli**. Sopii **lähes kaikille materiaaleille**. Ei valu, sopii käytettäväksi pystysuorilla pinnoilla ja pään yläpuolella.

### Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 454
Vetorepeämislujuus	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Kosketuslujuusaika	5 - 10 s
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Dynaaminen viskositeetti	150 - 450 mPas

Säilytyslämpötila	2 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Väri	läpinäkyvä
soveltuu materiaalille	Nahka
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	Paperi
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	Kartonki
soveltuu materiaalille	Elastomeeri
soveltuu materiaalille	huokoiset materiaalit
Ominaisuudet	pisaraton
Ominaisuudet	ei imeydy
Käyttölämpötila-alue	-40 °C
Muoto	Geeli
Kemiallinen perusta	Etyylisyaaniakrylaatti
Tiheys	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Täyttö	20 ml
Maksimirakomitta	0,15 mm
Tuotenimen määräite	20 g
Tuotetyyppi	Pikaliima