

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	44 mm
Keskisiirto L ₃	3,5 mm
ISO-koodi pidin	AH25R SVJCR/L16
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Kaulan leveys L ₄	14,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500