

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261334 16/11
GTIN	4045197654014
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
ISO-koodi pidin	AH16Q SVUCR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500