

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	AH25R SVUCR/L16
Pään pituus L <sub>1</sub>	25,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500