



## Rengasruuvi, Kierteen Ø: M48



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086472 M48
GTIN	2050001758057
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

**Huomautus:**

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus F	168 mm
Paino	6,2 kg
Kierteen pituus mutteri E	35 mm
Laipan Ø tuki C	100 mm
Sisä-Ø rengas A	90 mm
Kierteen Ø	M48
Ulko-Ø rengas B	166 mm

Kierre pituus	68 mm
Mitta D	38 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	32 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi