

Garant
Yhdistelmäweldonistukka, kapea Muoto ADB, SK 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 16mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	300422 16
GTIN	4045197287656
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

· **Poraustoleranssi D₁ H4:ssä (tarkempi kuin DIN).**

Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!). RFID/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa on lieriövarsi standardien DIN 1835 B, muoto B + E, ja DIN 6535, muoto HB + HE, mukaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuulanivelkiinnitysruuvin **Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille** ja läpiporatun lukitusruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, varakiristysruuvi 309905 M6, 309905 M8.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ø D ₃	26 mm
Ø D ₂	21 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulko-Ø D	38,22 mm
Sovitin	SK 40 A = 100

Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40