

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SVCN 1212F11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	80 mm
Varren koko	12 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	18 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

**Tarvikkeet**

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500