

**Garant****Yhdistelmäweldonistukka, kapea Muoto ADB, SK 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300422 18
GTIN	4045197287663
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

· **Poraustoleranssi D<sub>1</sub> H4:ssä (tarkempi kuin DIN).**

Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!). RFID/Balluf chip -poraus.

**Käyttö:**

Sellaisten työkalujen kiinnitykseen, joissa on lieriövarsi standardien DIN 1835 B, muoto B + E, ja DIN 6535, muoto HB + HE, mukaan.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuulanivelkiinnitysruuvin **Weldon- ja Whistle Notch -järjestelmille** ja läpiporatun lukitusruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, varakiristysruuvi 309905 M6, 309905 M8.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	100 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Ø D <sub>3</sub>	28 mm
Ulko-Ø D	40,38 mm
Sovitin	SK 40 A = 100

Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40