

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
ISO-koodi pidin	AH20R SVUCR/L11
Pään pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500