

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	AH25R SVUCR/L16
Pään pituus L <sub>1</sub>	25,5 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500