

## Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/11mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	31 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVVCN 2020K11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	10 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500