

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SVVCN 2525M11
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	39 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	12,5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500