

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L_4	16,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L_1	44 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	28 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVJCR/L16
Keskisiirto L_3	4,6 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	24 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D_s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500