

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
ISO-koodi pidin	A20Q SVJCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	38 mm
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	19 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500