

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	21 mm
Pään pituus L_1	16,5 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SVQCR/L11
Keskisiirto L_3	11 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L_2	15,5 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500