

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	24 mm
Pään pituus L_1	38 mm
ISO-koodi pidin	A20Q SVJCR/L11
Kaulan leveys L_4	11 mm
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L_3	2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L_2	19 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500