


**Garant****Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak., HB7020, Kierreluku/ tuuma: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270802 11
GTIN	4045197370617
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Kierteiden lukumäärä/tuuma	11
Lastuava aine	KM
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7020
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	BSP-LH

Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	120 m/min	N
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		