


**Garant****Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak., HB7020, Nousu: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270758 2,5
GTIN	4045197370372
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus****Malli:****Täysprofiiliterä 60°** DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H mukaisille ulkokierteille.**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	2,5 mm
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7020
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	M-LH

Kierretyyppi	MF-LH
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	120 m/min	N
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		