

**2K-liima, Valmistajan tunnus: DP490****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä. Metallien, kovien muovien, puun ja kuituyhdistelmäateriaalien liimaukseen.

Käyttö:

Käytä käsipistoolia nro 083373, koko PISTOLE yhdessä syöttömännän nro 083375, koko KOLBEN3, ja pienen sekoitusputken nro 083383, koko MIXER kanssa.

Tekninen kuvaus

Vetorepeämislujuus	31 N/mm ²
Valmistajamerkintä	DP490
Dynaaminen viskositeetti	52 mPas
Väri	musta
Kemiallinen perusta	Epoksihartsi
Säilytyslämpötila	15 °C

Kestävyys valmistuspäivästä	15 kk
Käyttölämpötila-alue	-55 °C
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	muovi
Vetolujuus	0,06 N/mm ²
Muoto	kiinteä
Työstölämpötila	20 °C
Ominaisuudet	säänkestävä
Ominaisuudet	viskoplastinen
Ominaisuudet	vedenkestävä
Täyttö	50 g
Toimintalujuus vastaa	4 - 6 min
Kosketuslujusaika	240 - 360 min
Maksimirakomitta	0,15 mm
kestää iskuja ja tärinää	kyllä
Limitysten lujuus	31 N/mm ²
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima

Tarvikkeet

2-komponenttiliiman tarvikkeet Malli KOLBEN3	083375 KOLBEN3
2-komponenttisekoitussuutinSarjassa 36 osaa Malli MIXER	083383 MIXER
Käsinnostelupistooli Malli PISTOLE	083373 PISTOLE