

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A20R SVQCR/L11
Pään pituus L ₁	26,1 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500