

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L ₄	16,5 mm
Keskisiirto L ₃	4,6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVJCR/L16
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	44 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500