

Garant**VC.T 110304, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 110304 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	SS

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä