

LOCTITE**pikaliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 480****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083352 480
GTIN	4100630166131
Tuoteluokka	04L

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

Käyttö:

Musta, iskusitkeä pikaliima metallien ja **metallin/kumin** liimaukseen. Kestää hyvin leikkuu- ja iskurasiusta myös kosteissa oloissa.

Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 480
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Kosketuslujuusaika	60 - 120 s
Vetorepeämislujuus	22 - 30 N/mm ²
Dynaaminen viskositeetti	100 - 200 mPas

Säilytyslämpötila	2 - 8 °C
Tiheys	1,05 g/cm ³
Kestävyys valmistuspäivästä	17 kk
Käyttölämpötila-alue	-40 - 100 °C
Vaarallisten aineiden luokka	9
Ominaisuudet	kosteudenkestävä
Ominaisuudet	iskusitkeä
Ominaisuudet	iskunkestävä
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	Lasi
soveltuu materiaalille	Elastomeeri
Muoto	nestemäinen
Väri	musta
Kemiallinen perusta	Etyylisyaaniakrylaatti
Täyttö	20 ml
Maksimirakomitta	0,15 mm
Tuotenimen määräite	20 g
Tuotetyyppi	Pikaliima