

Garant**Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak., HB7125, Kierreluku/ tuuma: 28****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270803 28 |
| GTIN | 4045197463081 |
| Tuoteluokka | 21J |

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kierteiden lukumäärä/tuuma | 28 |
| Lastuava aine | KM |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sis-/ulkokäyttö | ulkona |
| Kääntöteräprofiili | Täysprofiili |
| Laji | HB7125 |
| Kierretyyppi | BSW |
| Kierretyyppi | BSP |
| Kierretyyppi | BSW-LH |
| Kierretyyppi | G-LH |
| Kierretyyppi | BSP-LH |
| Kierretyyppi | G |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Kylkikulma | 55 astetta |
| Paksuus | 3,6 mm |
| Teräkoko L | 16 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | S |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| hakkaava | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |