



Rengasruuvi, Kierteen Ø: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	086472 M8
GTIN	2050001758002
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Paino	0,09 kg
Kokonaiskorkeus F	45 mm
Ulko-Ø rengas B	45 mm
Laipan Ø tuki C	25 mm
Kierteen pituus mutteri E	10 mm
Sisä-Ø rengas A	25 mm
Kierteen Ø	M8

Kierrepituus	13 mm
Mitta D	10 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	0,8 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi