

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevyn ruuvi	269013 2
Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
ISO-koodi pidin	A32S SVQCR/L16
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	33,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 8
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	31 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500