


**Garant****Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak., HB7010, Kierreluku/ tuuma: 28****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270800 28     |
| GTIN         | 4045197370471 |
| Tuoteluokka  | 21J           |

**Tekninen kuvaus**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Kierteiden lukumäärä/tuuma | 28           |
| Lastuava aine              | KM           |
| Käyttötapa                 | Oikea        |
| Sis-/ulkokäyttö            | ulkona       |
| Kääntöteräprofiili         | Täysprofiili |
| Laji                       | HB7010       |
| Kierretyyppi               | BSW          |
| Kierretyyppi               | BSW-LH       |
| Kierretyyppi               | BSP          |
| Kierretyyppi               | G-LH         |
| Kierretyyppi               | G            |
| Kierretyyppi               | BSP-LH       |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Kylkikulma  | 55 astetta                   |
| Paksuus     | 3,6 mm                       |
| Teräkoko L  | 16 mm                        |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu          | 250 m/min      | N         |
| Alu > 10% Si                   | soveltuu          | 180 m/min      | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min      | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min      | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 130 m/min      | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 100 m/min      | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 90 m/min       | P         |
| Teräs < 55 HRC                 | sopii rajoituksin | 40 m/min       | H         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 100 m/min      | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 100 m/min      | M         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | sopii rajoituksin | 50 m/min       | S         |
| GG(G)                          | soveltuu          | 130 m/min      | K         |
| CuZn                           | sopii rajoituksin | 150 m/min      | N         |
| jatkuva                        | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |