

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevyn ruuvi	269013 2
Aluslevy	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	49 mm
ISO-koodi pidin	A40T SVQCR/L16
Keskisiirto L ₃	27 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	39 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500