

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Keskisiirto L ₃	22 mm
ISO-koodi pidin	A32S SVUCR/L16
Pään pituus L ₁	33,5 mm
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500