

Garant**Whistle Notch -kiinnitin Muoto ADB, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300430 25
GTIN	4045197284488
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lukitusruuvi. Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!). RFID / Balluf chip -poraus.

Etu:

Työkalu kiinnitetään sivulta kiinnitysruuvilla ja tuetaan takaa lukitusruuvilla. Siten kiinnitys on välyksetön ja käynti värinätöntä.

Käyttö:

- **Lieriövarrella ja viistolla kiinnityspinnalla (2°) varustettujen, standardien DIN 1835 E ja DIN 6535 HE mukaisten työkalujen kiinnittämiseen.**
- **Poran uudelleen teroituksesta johtuva pituushäviö voidaan korjata työkaluistukan pituussäädön avulla.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	25
Ulko-Ø D	65 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40

KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 25 mm	309900 25