


**Garant****Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak., HB7125, Kierreluku/ tuuma: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270803 11
GTIN	4045197463111
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Kierteiden lukumäärä/tuuma	11
Lastuava aine	KM
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7125
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	BSP-LH
Kierretyyppi	G

Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		