

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
ISO-koodi pidin	A20R SVQCR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	24 mm
Pään pituus $L_1$	26,1 mm
Keskisiirto $L_3$	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus $L_2$	19 mm
Asetuskulma $\kappa$	107,5 astetta
varren Ø $D_s$	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500