

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	49 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Aluslevyn ruuvi	269013 2
ISO-koodi pidin	A40T SVUCR/L16
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevy	269005 8
Pään pituus $L_1$	40 mm
Terän koko	16 mm
Keskisiirto $L_3$	27 mm
Kokonaispituus $L$	300 mm
Kiinnityspituus $L_2$	39 mm
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
varren Ø $D_s$	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500