

Garant**Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak., HB7010, Kierreluku/ tuuma: 14****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270800 14 |
| GTIN | 4045197370495 |
| Tuoteluokka | 21J |

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kierteiden lukumäärä/tuuma | 14 |
| Lastuava aine | KM |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sis-/ulkokäyttö | ulkona |
| Kääntöteräprofiili | Täysprofiili |
| Laji | HB7010 |
| Kierretyyppi | BSW |
| Kierretyyppi | BSW-LH |
| Kierretyyppi | BSP |
| Kierretyyppi | G-LH |
| Kierretyyppi | G |
| Kierretyyppi | BSP-LH |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Kylkikulma | 55 astetta |
| Paksuus | 3,6 mm |
| Teräkoko L | 16 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 180 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 50 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 130 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 150 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |