

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A20R SVUCR/L11
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500