

Garant**VC.T 160404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160404 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm

lastunmurtaja	SS
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä