

Garant**Whistle Notch -kiinnitin Muoto ADB, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300450 8
GTIN	4045197284525
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lukitusruuvi. Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!). RFID / Balluf chip -poraus.

Etu:

Työkalu kiinnitetään sivulta kiinnitysruuvilla ja tuetaan takaa lukitusruuvilla. Siten kiinnitys on välyksetön ja käynti värinätöntä.

Käyttö:

- Lieriövarrella ja viistolla kiinnityspinnalla (2°) varustettujen, standardien DIN 1835 E ja DIN 6535 HE mukaisten työkalujen kiinnittämiseen.
- Poran uudelleen teroituksesta johtuva pituushäviö voidaan korjata työkaluistukan pituussäädön avulla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
Ulkonema A-mitta	63 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
KiinnityspulttiMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm

309900 8