


Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261344 40/16 |
| GTIN | 4045197656162 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Sopiva kääntöterä | VC.. 1604.. |
| ISO-koodi pidin | A40T SVQCR/L16 |
| Terän koko | 16 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} | 49 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 |
| Keskisiirto L_3 | 27 mm |
| Pään pituus L_1 | 40 mm |
| Aluslevy | 269005 8 |
| Aluslevyn ruuvi | 269013 2 |
| Kokonaispituus L | 300 mm |
| Kiinnityspituus L_2 | 39 mm |
| Asetuskulma κ | 107,5 astetta |
| varren Ø D_s | 40 mm |
| Standardi | DIN 8024 |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäorvaussyvyys enint. | 3xD |
| Sisäjähdytys | kyllä |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Aluslevy Tyyppi 8 | 269005 8 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2 | 269028 2 |
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2 | 269013 2 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |