

Garant**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 40 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300470 16
GTIN	4045197284648
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT –

- **Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min⁻¹**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).**
- **Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min⁻¹) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.**
- **Suurennettu läpireikä.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Tekninen kuvaus

High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610	16
Kiinnitysalue	0,5 - 10 mm

ER-kiristysholkeille	16
Varamutteri HOLEX nro 309580	16
Ulkonema A-mitta	70 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	0,5-16 mm
Sovitin	SK 40 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309370 7
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopiai ISO-varteen 40	308795 40
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309370 9
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309371 5
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309370 5
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopiai ISO-varteen 40	308765 40
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteeseen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308921 3
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteeseen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309404 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308921 4
ER-kiristysmutteri ER-holkeille 16	309580 16

ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308901 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308920 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308906 8
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309370 8
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308921 5
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309370 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308920 9
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309425 6
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309445 6
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
ER-kiristysholkkisarja, 15 osaa, 2–16 mm	309240
ER-kiristysmutteriHiRunER-kiristysholkki-istukoihin ER- holkeille 40	309617 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308920 4
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vääntömomenttivaihtopää ER-pienoismutterille ER- kiristysholkki-istukalle 16	309745 16
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309404 8
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-kiristysmutteri ER-holkeille 40	309580 40
	308615 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308922 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308920 2
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mmsis. tiivisteen	309164
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309370 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308901 7
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309371 10
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308906 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308921 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308901 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308901 2
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309402 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308906 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308920 1
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309445 4
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309403 4
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm	309160
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309371 6
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308921 10
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309371 8

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309402 7
ER-kiristysmutteriHiRunER-kiristysholkki-istukoihin ER-holkeille 16	309617 16
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308906 10
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309403 9
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309370 1
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308906 6
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309372 6
ER-kiristysholkkisarja HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-liukulaakerin kiinnitysmutteri ER-holkeille 16	309612 16
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308906 5
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309370 6
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309371 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308901 8
ER-liukulaakerin kiinnitysmutteri ER-holkeille 40	309612 40
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309404 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308906 3
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308922 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308922 10
	309445 2

ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan
Nim. kiristys-Ø d 2 mm

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308921 9
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
ER-kiristysholkki kierretepeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309403 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308901 9
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308901 3
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309370 4
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-kiristysholkki kierretepeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-kiristysmutteriHigh Speed ER-holkeille 40	309610 40
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mmsis. tiivisteen ja suuttimet	309165
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308901 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308906 7
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309371 9
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309371 4
Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308921 7
ER-kiristysholkki kierretepeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309402 9
ER-kiristysmutteriHigh Speed ER-holkeille 16	309610 16
ER-kiristysholkkisarja, 6 osaa, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsis. tiivisteen	309014

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308920 3
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309370 2
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309372 8
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308921 8
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308901 6
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm	309012
ER-kiristysholkki kierretapeillesis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309402 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308922 3
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308922 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308920 5
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309445 3
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308901 10

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309403 8
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309371 3
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308922 9
ER-kiristysholkkisarja HPTiivistetty (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308920 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308922 4
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309403 7
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309372 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308922 6
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309445 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308920 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308920 6
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309402 6