

LOCTITE**Saumausaine, 50 ml, Valmistajan tunnus: 648**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083341 648
GTIN	5010266006659
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitännänpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Käyttö:

Yleiskäyttöinen saumaustuote, hyvä lämmönkesto. Erityisesti laakereille, akseleille jne.

Huomautus:

Esikäsittele pinnat ensin yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07 huomio
Vaarallisen aineen tunnus	GHS05: Kaiverrus
Valmistajamerkintä	LOCTITE 648
Kosketuslujuusaika	10 min
Pienin irtoamislujuus	29 Nm
Dynaaminen viskositeetti	450 - 550 mPas

Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	öljynkestävä
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Täyttö	50 ml
soveltuu käyttöalueelle	liuku- tai puristussoviteinen liitos
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
Kemiallinen perusta	Uretaanimetakrylaatti
Muoto	nestemäinen
Maksimirakomitta	0,15 mm
Väri	vihreä
soveltuu materiaalille	teräs
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
leimahduslämpötila	93,3 °C
Käyttölämpötila-alue	-75 - 180 °C
Toimintalujuus vastaa	3 h
Purkaminen	vain lämmittämällä
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määrite	50 ml
Tuotetyyppi	Saumausaine

Tarvikkeet

Peristalttinen käsipumppu ja annosteluneulasarja
Pullokoko 50 ml

083344 50