

**Garant****VCGT 110302, Laji: HU7310**

### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261453 HU7310 |
| GTIN         | 4045197671561 |
| Tuoteluokka  | 21G           |

### Kuvaus

VCGT 110302 HU7310 Laji: HU7310

lastunmurtaja: AM

Toleranssi: G

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 4 mmSyöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 350 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,1 - 4 mm           |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,5 mm/kierr, |
| Nirkon säde                     | 0,2 mm               |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 350 - 600 m/min      |
| lastunmurtaja                   | AM                   |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue                   | N                               |
| Laji                            | HU7310                          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta                        |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely            |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| Pinnoitus                       | pinnoittamaton                  |
| ISO-koodi-kääntöterä            | VCGT 110302                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Toleranssi                      | G                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |