

Garant**VCGT 160402, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VCGT 160402 HB7310 Laji: HB7310
lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 4 mm
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä