

LOCTITE**pikaliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 496**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083352 496
GTIN	4100630496160
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

Käyttö:

Yleispikaliima lähes kaikille materiaaleille. Soveltuu parhaiten **metalleille**. Kokoon 401 verrattuna lujempi ja vähemmän lämpöstabiili.

Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Vetorepeämislujuus	20 - 30 N/mm ²
Kosketuslujuusaika	20 - 40 s
Valmistajamerkintä	LOCTITE 496
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Dynaaminen viskositeetti	125 mPas

Säilytyslämpötila	2 °C
Vaarallisten aineiden luokka	9
Muoto	nestemäinen
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	Elastomeeri
Kemiallinen perusta	Metyylisyaaniakrylaatti
Tiheys	1,09 g/cm ³
Käyttölämpötila-alue	-40 - 80 °C
Väri	läpinäkyvä
Kestävyys valmistuspäivästä	20 kk
Täyttö	20 ml
Maksimirakomitta	15 mm
Tuotenimen määrite	20 g
Tuotetyyppi	Pikaliima