

Garant**VC.T 110304, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 110304 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä