

**Rengasmutteri, Kierteen Ø: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086477 M8
GTIN	2050001758118
Tuoteluokka	08Y

**Kuvaus****Malli:**

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

**Huomautus:**

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

**Tekninen kuvaus**

Kokonaiskorkeus F	45 mm
Paino	0,09 kg
Kierteen pituus mutteri E	10 mm
Ulko-Ø rengas B	45 mm
Kierteen Ø	M8
Sisä-Ø rengas A	25 mm
Laipan Ø tuki C	25 mm

Mitta D	10 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	0,8 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi