

## ER-kiristysholkki-istukkasarja, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	300630 16
GTIN	4045197307910
Tuoteluokka	37D

### Kuvaus

#### Malli:

- **Hiottu ulko- ja sisäkartio.**
- **Hyvä pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$ .**
- **Jopa 40 % tavallista suurempi kiristysvoima nimellis-Ø:lla.**

#### Etu:

- **Pidempi käyttöikä, optimaalinen käyttövarmuus.**
- **Tavallista parempi laatu (pinnanlaatu, tavallista tiukemmat valmistustoleranssit).**
- **Alhaisemmat tuotantokustannukset.**

#### Toimituksen sisältö:

ER-istukka mutterilla (nro 300470 koko 16 tai 32), ER-kiristysavain (nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32) ja ER-kiristysholkit (nro 308901, 308941 tai 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 mm.

Sisältää muovilaukun.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309434, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

## Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	16
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308920 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308920 1
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308920 10
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308920 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308920 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308920 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308920 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308920 5
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309425 6
Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-kiristysholkkisarja, 10 osaa, 1–10 mm	309160
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308920 4

---

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm

308920 9

ER-kiristysholkki-istukkaMuoto ADB ER-kiristysholkkikoolle  
16

---

300470 16