

Garant**VC.T 110304, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261454 HU7310 |
| GTIN | 4045197671684 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Pääkäyttöalue | N |
| Syöttö f | 0,05 - 0,5 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | AM |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,1 - 4 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 350 - 600 m/min |
| Laji | HU7310 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| ISO-koodi-kääntöterä | VCGT 110304 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | G |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |